

DOUCET

PMC-HD ET PMC-HD-2 PONCEUSES À CHARIOT HAUTE CAPACITÉ



Les **PMC-HD** et **PMC-HD-2** - ponceuses à chariot haute capacité sont des équipements industriels construits sur un bâti soudé de fort calibre. Ces machines comprennent des capteurs de poussière aux deux extrémités, une table centrale montée sur des roulettes d'acier et de deux poulies balancées en aluminium pour une douceur de roulement et une usure minimale. Ces modèles sont munis d'un démarreur magnétique avec disjoncteur de surtension. Les gardes de sécurité sont aussi inclus. Les poulies ont 10" de diamètre par 6.25" de large. L'ajustement en hauteur de la table est de 24". De plus, la table est recouverte de plastique HDPE, a une ajustement vertical de la table motorisée et a une capacité de 1000 lb.

Modèle	Dimensions de la table	Courroie abrasive	Moteur / Voltage	Ajustement horizontal	Hors-tout (Longueur-largeur-hauteur) +/- 1/8"
PMC-264-HD	30" x 96"	6" x 264" 4750 pi./min.	5 ch 220-440-600	36 1/4"	139" x 67 1/2" x 53 3/8"
PMC-312-HD	30" x 120"	6" x 312" 4750 pi./min.	5 ch 220-440-600	36 1/4"	163" x 67 1/2" x 53 3/8"
PMC-360-HD	30" x 144"	6" x 360" 4750 pi./min.	7.5 ch 220-440-600	36 1/4"	187" x 67 1/2" x 53 3/8"

Ces modèles sont aussi disponibles en version double courroies. Permet à l'opérateur de travailler avec deux grains différents en même temps. Ajouter **-2** à la fin du code.

OPTIONS

- Roue de contact avec chariot
- Tendeur pneumatique de courroie de sablage
 - Pour changements fréquents de courroie
- Vitesse variable pour les moteurs de 5 ch et 7.5 ch
- Élargir la table de 30" à 48"
- Table avec ventouses intégrées pour tenir les composantes, incluant :
 - 6 ventouses intégrées sur la table
 - 1 générateur de ventouses avec collecteur
 - 1 sélecteur marche/arrêt pour les ventouses



Roue de contact




Courroies doubles



Moteur de la courroie



Table motorisée



Tendeur de courroie pneumatique




Table avec ventouses intégrées

*Pour voir un vidéo de ce produit,
scanner ce Code QR
avec votre cellulaire*

